

Drehsäulen Rotary Columns

DSL 15

- verzugsarmes Aluminium, schwarz eloxiert
- montierbar auf Reiter oder Stift
- mit Skalenring
- arretierbar
- deformation-resistant aluminium, black anodized
- mountable onto slide or pin
- with scale
- lockable

90



9012.0120 Ausgabe 02.05.2009



Die Drehsäulen DSL 15 werden eingesetzt, wenn es auf feinfühligere Drehungen um die Säulenachse ankommt. Mit einer Stellschraube werden zuerst die Höhe und der Drehwinkel grob eingestellt. Danach kann der Drehwinkel in einem Bereich von $\pm 8^\circ$ über eine Feingewindeschraube verstellt werden. Die endgültige Position lässt sich mit einer Klemmschraube fixieren.

Die Drehsäulen DSL 15 sind sowohl mit Fußgewinde als auch mit Fußplatte erhältlich.

These are used for applications in which sensitive rotations around the axis of the column are crucial. First the height and the azimuth are roughly adjusted using a set screw. Next the azimuth can be adjusted within a range of $\pm 8^\circ$ using a fine-thread screw. The column can be locked in its ultimate position with a set screw.

The rotary columns DSL 15 are available with both base threads and base plates.

Bestellangaben/Ordering Information

Drehsäulen/rotary columns

		h/mm	Typ/type	Bestell-Nr./part no.
Drehsäule mit Außengewinde M6	rotary column with M6 male thread	88	DSL 15-75-AM6	20.215.6075
Drehsäule mit Innengewinde M6	rotary column with M6 tapped hole	88	DSL 15-75-IM6	20.215.0075

Zubehör/Accessories

Fußplatte 65 x 60 mm	base plate 65 x 60 mm	10	FP 65-60	20.915.6510
Fußplatte 66 x 28 mm	base plate 65 x 28 mm	10	FP 66-28	20.915.6628

