

Theta-Phi-Goniometer Theta-Phi Goniometers

TP 90

- SYS 90 kompatibel
- verzugsarmes Aluminium
- reflexionsarm, schwarz eloxiert
- nachstellbare Schwalbenschwanzführung
- Montagemöglichkeit – direkt auf optischen Tisch
- for use with SYS 90
- deformation-resistant aluminium
- reflection-poor, black anodized
- adjustable dovetail guide
- way of installing – directly on optical table

90

V⁶

9012.0163 / 28.01.2011



Die Theta-Phi-Goniometer TP 90 erlauben eine präzise Positionierung mit Hilfe von Präzisionsschneckengetrieben und nachstellbaren Schwalbenschwanzführungen von $\pm 20^\circ$ (GO 65L) bzw. $\pm 15^\circ$ (GO 90) um einen definierten optischen Punkt.

Der Drehpunkt befindet sich 32,5 mm über der Befestigungsoberfläche, der so geschaffene Freiraum kann für Prismen, Halterungen oder andere Optiken genutzt werden.

Motorisierte Versionen (Schrittmotor oder DC-Servomotor) auf Anfrage, siehe auch Kapitel M des Katalogs.

The theta-phi goniometers TP 90 enable a precise adjustment with the help of precision worm gears and adjustable dovetail guides of $\pm 20^\circ$ (GO 65L) resp. $\pm 15^\circ$ (GO 90) around a defined optical point.

The center of rotation is 32.5 mm above the mounting surface, the free space created can be used for prisms, holders or other optics.

Motorized versions (step motor or DC servo motor) on request, see also chapter M of the catalogue.

Bestellangaben/Ordering Information

Theta-Phi-Goniometer/theta-phi goniometers

	Typ/type	Bestell-Nr./part no.
Schwenkbereich $\pm 15^\circ$ und $\pm 20^\circ$	TP 90-W30-W40	35.690.3040

